

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261337 16/07 |
| GTIN | 4062406285593 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|----------------|
| Uhol nastavenia k | 72,5 Stupeň |
| Šírka hrdla L ₄ | 12,9 mm |
| Držiak ISO-kód | E16M SVVCR/L07 |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 55 mm |
| Výška upínania L ₂ | 15 mm |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. |
| Odsadenie stredu L ₃ | 11 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 19,5 mm |
| Úžitková hĺbka T | 6 mm |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 8×D |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Vnútorné chladenie | áno |
| Použitie | pozdlžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27 | 269028 27 |
|--|-----------|