

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Trieda položky	21T

Technický opis

Šírka hrdla L ₄	6,8 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	E10H SV95CR/L07
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Celková dĺžka L	100 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------