

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E16M SV95CR/L07
Šírka hrdla L ₄	12,9 mm
Dĺžka hlavy L ₁	55 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Úžitková hĺbka T	8 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------