

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E10H SV95CR/L07
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Veľkosť doštičiek	7 mm
Šírka hrdla L ₄	6,8 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------