

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Šírka hrdla L ₄	6,8 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Držiak ISO-kód	A10H SVXCR/L07
Výška upínania L ₂	9 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------