

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Trieda položky	21T

## Technický opis

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	36 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	15,5 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A12K SVXCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Celková dĺžka L	125 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27

269028 27