

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Trieda položky	21T

## Technický opis

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	48 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	19,5 mm
Držiak ISO-kód	A16M SVXCR/L07
Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27

269028 27