

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Trieda položky	21T

Technický opis

Šírka hrdla L ₄	6 mm
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Držiak ISO-kód	A08F SVXCR/L05
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	113 Stupeň VC.. 0501..
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------