

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	22 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Šírka hrdla L_4	6,8 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Celková dĺžka L	100 mm
Držiak ISO-kód	A10H SVXCR/L07
Odsadenie stredu L_3	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Výška upínania L_2	9 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------