

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Trieda položky	21T

## Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A16M SVXCR/L07
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	48 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	19,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27

269028 27