

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261368 10/07 |
| GTIN | 4062406285777 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|----------------|
| Uhol nastavenia k | 113 Stupeň |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. |
| Držiak ISO-kód | E10H SVXCR/L07 |
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 12,5 mm |
| Odsadenie stredu L_3 | 7 mm |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm |
| Výška upínania L_2 | 9 mm |
| Šírka hrdla L_4 | 6,8 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Dĺžka hlavy L_1 | 32 mm |
| Úžitková hĺbka T | 3 mm |
| Ø stopky D_s | 10 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 8xD |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Vnútorné chladenie | áno |
| Použitie | pozdlžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27 | 269028 27 |
|--|-----------|