

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Držiak ISO-kód	E10H SVXCR/L07
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6,8 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12,5 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------