

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Držiak ISO-kód	E12K SVXCR/L07
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	15,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	96 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------