

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Trieda položky	21T

Technický opis

Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Držiak ISO-kód	E12K SVXCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Dĺžka výčnelku L ₁	96 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------