



## Teleskopická račna s jemným ozubením, 1/2 palcová plynule vysúvacia, Typ: 1/2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Trieda položky	630

### Popis

#### Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. Upevnenie pomocou upevňovacieho krúžku. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Plynule vyťahovacia v dĺžke 414 – 614 mm. Prepínateľná jemnozubá račna s 90 zubami. Maximálny povolený krútiaci moment 1000 Nm.

#### Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

### Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Celková dĺžka	414 - 614 mm
Počet zubov	90
plynule vytiahnutelné	áno
Druh produktu	Račna