

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261342 8/05 |
| GTIN | 4062406285852 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|-----------------|
| Veľkosť doštičiek | 5 mm |
| Šírka hrdla L ₄ | 6 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0501.. |
| Výška upínania L ₂ | 7,5 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 26 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 9,2 mm |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 26 |
| Držiak ISO-kód | E08F SV95CR/L05 |
| Odsadenie stredu L ₃ | 5 mm |
| Úžitková hĺbka T | 3 mm |
| Ø stopky D _s | 8 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 8xD |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Vnútorné chladenie | áno |
| Použitie | pozdlžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26 | 269028 26 |
|--|-----------|