

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Držiak ISO-kód	E08F SVXCR/L05
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------