

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Veľkosť doštičiek	5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Výška upínania L <sub>2</sub>	7,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Držiak ISO-kód	E08F SVXCR/L05
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	9,2 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--------------------------------------------------	-----------