

Garant

Digitálne posuvné meradlo HCT IP67 s Bluetooth®, Rozsah merania: 150



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412780 150
GTIN	4062406286712
Trieda položky	41A

Popis

Prevedenie:

Digitálne posuvné meradlo IP67 s **Bluetooth**. **Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opäťovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú.

Dvojzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie**. Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Pre jednoduchšie používanie je k dispozícii voliteľná bezplatná aplikácia Hoffmann Group Connected Tools (HCT) pre Android a iOS.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools

Výhody rádiového prenosu pomocou Bluetooth:

- **Jednoduchý prenos údajov:** Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenese priamo do počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nie je potrebný žiadny kľúč.
- **Voľnosť pohybu:** Žiadne rušivé káble na prenos údajov.
- **Miestna nezávislosť:** Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a prenášať do vašej aplikácie pomocou rádia.
- **Bezpečný prenos údajov:** Žiadne chyby pri čítaní alebo prenose – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Náhradný diel:

Držiak batérie č. 412237 veľkosť B.

Technický opis

Hĺbkomer dostupný	áno
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácii z pohotovostného režimu prijaté	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Hĺbkomer	ploché
Automatické odpojenie	áno
Norma	DIN 862
Typ batérií	Gombíkový článok
Séria	HCT
Spínač pohotovostného režimu	áno
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Výška cifier LDC displej	11,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth®
Meracia technika	digitálna

Technický list

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/412780-150>