

Garant**ZCMX 080304, Typ: HBZ025**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268425 HBZ025
GTIN	4062406286927
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080304
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	PVD
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Typ	HBZ025
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie