

Garant**ZCMX 080308, Typ: HBZ025**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Typ	HBZ025
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	PVD
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 210 m/min

Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080308
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie