

Garant**ZCMX 080308, Typ: HBZ035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268427 HBZ035
GTIN	4062406286941
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080308
Povrchová úprava	PVD
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min

Typ	HBZ035
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie