

**Garant****ZCMX 10T308, Typ: HBZ025**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Trieda položky	21E

## Popis

Prevedenie:  
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T308
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Povrchová úprava	PVD

Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HBZ025
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie