

Garant**TK odihlovač 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12Mmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	208105 12M
GTIN	4062406287023
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

Tolerancia: **Rozmer S = $\pm 0,1$ mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.**

So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom. Predĺžený. Pre vynikajúce výsledky odihlovania až po obzvlášť ťažko prístupné obrysy. Nástroje bez hrotu.

Použitie:

Vynikajúce na **zrážanie** a **odihlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

Technický opis

Celková dĺžka L	120 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Rozmer S	4,2 mm
Ø rezných hrán D _c	12 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet zubov Z	4
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm
Úkosové frézovanie	45 Stupeň
väčší Ø D ₂	12 mm
menší Ø D ₃	6 mm
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h6
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	105	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

