

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drôtená kotúčová kefa Ocelový drôt 0,30/0,35 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 150X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570100 150X22
GTIN	4017359037317
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Velká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

**Použitie:**

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdršňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

**Technický opis**

Ø redukčného krúžku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	150 mm
Šírka kefy	20 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	33 mm
maximálne otáčky	6000 min <sup>-1</sup>

Ø otvoru d <sub>1</sub>	40 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa