

Mahr**Digitálne posuvné meradlo MarCal s meracími hrotmi i-wi, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415321 300
GTIN	4059192062095
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

rádiový prijímač i-wi č. 498912

Technický opis

Rozsah merania	0 - 300 mm
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Ø vnútornej meracej násady	10 mm

Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2