

## Mitutoyo

### Digitálny strmeňový mikrometer IP65 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 125-150mm



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Trieda položky	44A

#### Popis

**Prevedenie:**

Medze presnosti presnejšie ako požiadavky z **DIN 863**.

Extra veľký LCD ukazovateľ (7,5 mm) pre bezchybné, rýchle odčítanie, blokovanie klávesnice.

Meracie plochy osadené tvrdým kovom.

**Vyhotovenie chránené proti nárazom.**

Meracie vreteno tvrdené a brúsené.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1. nastavovacia mierka od veľ. 25–50.

**Zvláštne príslušenstvo:**

č. 421525 a 421527, dátový kábel č. 497445.

#### Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,001 mm
Kalibrácia	B2
Najväčšia prípustná chyba	3 μm

Rozsah merania	125 - 150 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Ø vretena	6,35 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200