

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednoradová okrúhla kefa mikroabrazívna 0,6 mm, SiC 320, Ø kefy×šírka kefy: 250X16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570322 250X16
GTIN	4017359163856
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

**Jednoradové kefy** so zvlneným osadeným materiálom.

**Použitie:**

Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď. Jednoradové kefy možno zoradiť tak, aby vytvorili **valce s variabilnou šírkou**. Na individuálne použitie na brúskach.

**Technický opis**

Ø otvora vrtateľný do	100 mm
maximálne otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	57 mm
Šírka kefy	16 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	250 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	16 mm

Brusivo	obsahuje karbid kremíka (SiC)
Upchávkový materiál	mikroabrazívny, brúsny nylon
Skratka pre brúsivo	SiC
Hrúbka štetín	0,6 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa