


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednoradová okrúhla kefa mikroabrazívna 0,6 mm, SiC 320, Ø kefy×šírka kefy: 100X12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 570322 100X12 |
| GTIN | 4017359144916 |
| Trieda položky | 57L |

Popis**Prevedenie:**

Jednoradové kefy so zvlňeným osadeným materiálom.

Použitie:

Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď. Jednoradové kefy možno zoradiť tak, aby vytvorili **valce s variabilnou šírkou**. Na individuálne použitie na brúskach.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Šírka kefy | 12 mm |
| maximálne otáčky | 8000 min ⁻¹ |
| Ø kefy D ₁ | 100 mm |
| Dĺžka orezania H ₁ | 21 mm |
| Ø otvora vrtateľný do | 20 mm |
| Ø otvoru d ₁ | 12 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Brusivo | obsahuje karbid kremíka (SiC) |
| Upchávkový materiál | mikroabrazívny, brúsny nylon |
| Skratka pre brúsivo | SiC |
| Hrúbka štetín | 0,6 mm |
| Druh produktu | Okrúhla kefa |