

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Oceľový drôt vlnitý 0,15 mm, Ø kefy: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	577980 12
GTIN	4017359004289
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

**Použitie:**

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	115 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Upínač	Závitová vsuvka
Hrúbka štetín	0,15 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky

**Príslušenstvo**

Plastová rukoväť pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit M6	577995 M6
---	-----------

Závitový adaptér M6, vnútorný závitØ stopky 6 mm Závit  
M6

577990 M6

Predĺženie pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit  
M6

577993 M6