

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Oceľový drôt vlnitý 0,15 mm, Ø kefy: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	577980 15
GTIN	4017359013755
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

Technický opis

Ø kefy D ₁	15 mm
Celková dĺžka L	115 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Upínač	Závitová vsuvka
Hrúbka štetín	0,15 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky

Príslušenstvo

Závitový adaptér M6, vnútorný závit Ø stopky 6 mm Závit M6	577990 M6
--	-----------

Predĺženie pre kery na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit M6

577993 M6

Plastová rukoväť pre kery na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit M6

577995 M6