

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Oceľový drôt vlnitý 0,15 mm, Ø kefy: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	577980 16
GTIN	4017359004340
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

Technický opis

Ø kefy D ₁	16 mm
Celková dĺžka L	115 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Upínač	Závitová vsuvka
Hrúbka štetín	0,15 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky

Príslušenstvo

Plastová rukoväť pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit M6	577995 M6
---	-----------

Závitový adaptér M6, vnútorný závitØ stopky 6 mm Závit
M6

577990 M6

Predĺženie pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit
M6

577993 M6