

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Mosadzný drôt vlnitý 0,15 mm, Ø kefy: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 577985 20 |
| GTIN | 4017359012826 |
| Trieda položky | 57L |

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

Technický opis

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Ø kefy D ₁ | 20 mm |
| Upchávkový materiál | Mosadzný drôt |
| Upínač | Závitová vsuvka |
| Hrúbka štetín | 0,15 mm |
| Druh produktu | Kefa na rúrky |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Predĺženie pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit M6 | 577993 M6 |
| | 577995 M6 |

Plastová rukoväť pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6
Závit M6

Závitový adaptér M6, vnútorný závitØ stopky 6 mm Závit
M6

577990 M6