

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Mosadzný drôt vlnitý 0,15 mm, Ø kefy: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	577985 12
GTIN	4017359004470
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

Technický opis

Ø kefy D ₁	12 mm
Upchávkový materiál	Mosadzný drôt
Upínač	Závitová vsuvka
Hrúbka štetín	0,15 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky

Príslušenstvo

Závitový adaptér M6, vnútorný závit Ø stopky 6 mm Závit M6	577990 M6
	577995 M6

Plastová rukoväť pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6
Závit M6

Predĺženie pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit
M6

577993 M6