

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Oceľový drôt vlnitý 0,15 mm, Ø kefy: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	577980 20
GTIN	4017359012932
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

Technický opis

Ø kefy D ₁	20 mm
Celková dĺžka L	115 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Upínač	Závitová vsuvka
Hrúbka štetín	0,15 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky

Príslušenstvo

Predĺženie pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit M6	577993 M6
--	-----------

Plastová rukoväť pre kefy na rúry so závitovou vsuvkou M6
Závit M6

577995 M6

Závitový adaptér M6, vnútorný závitØ stopky 6 mm Závit
M6

577990 M6