

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky Mosadzný drôt vlnitý 0,15 mm, Ø kefy: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	577985 15
GTIN	4017359014912
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

Technický opis

Ø kefy D ₁	15 mm
Upchávkový materiál	Mosadzný drôt
Upínač	Závitová vsuvka
Hrúbka štetín	0,15 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky

Príslušenstvo

Závitový adaptér M6, vnútorný závit Ø stopky 6 mm Závit M6	577990 M6
	577993 M6

Predĺženie pre kery na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit M6

Plastová rukoväť pre kery na rúry so závitovou vsuvkou M6 Závit M6

577995 M6