

Mahr**Digitálne univerzálne posuvné meradlo Multimar 25 EWR, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415546 300
GTIN	4059192003258
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľné meracie ramená, vložky sond a dorazové prvky (voliteľné príslušenstvo). Číslcový displej je vždy čitateľný zo strany obsluhy. Rozšírenie oblasti použitia je možné otáčaním. Rovnomerné rozloženie hmotnosti s malými rozmermi, keďže oba nosiče meracích ramien sa môžu pohybovať na koľajnici. Posuvník a koľajnica sú odolné proti korózii a kalené.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Meracie ramená č. 428101, hĺbkový doraz č. 428111, meracie prípravky č. 428141, meracie vložky č. 428120; 428130; 428160; 428170.

Technický opis

Odčítanie	0,0005 palec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Rozsah merania	0 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Univerzálne posuvné meradlo maximálny rozsah merania 600	021400 600
---	------------

Príslušenstvo

Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 70	428101 70
Vonkajšia meracia vložka plochá Ø 7,5 mm, 1 kus	428130
Pár meracích ramien s otvorom Typ B	428141 B
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 100	428101 100
Pár meracích čelustí rovných, na meranie vonkajších rozmerov	428160
Pár meracích ramien s otvorom Typ A	428141 A
Vnútrotný merací nástavec guľový Ø 7,5 mm, 1 kus	428120
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 35	428101 35
Dvojica ramenných meracích vložiek, polvalcových pre vnútrotné merania	428170
Pár hĺbkových dorazov pre meracie rameno	428111
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 25	428101 25

