

Mahr**Digitálne univerzálne posuvné meradlo Multimar i-wi, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415548 300
GTIN	4059192062019
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľné meracie ramená, vložky sond a dorazové prvky (voliteľné príslušenstvo). Číslcový displej je vždy čitateľný zo strany obsluhy. Rozšírenie oblasti použitia je možné otáčaním. Rovnomerné rozloženie hmotnosti s malými rozmermi, keďže oba nosiče meracích ramien sa môžu pohybovať na koľajnici. Posuvník a koľajnica sú odolné proti korózii a kalené.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Meracie ramená č. 428101, hĺbkový doraz č. 428111, meracie prípravky č. 428141, meracie vložky č. 428120; 428130; 428160; 428170.

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

Technický opis

Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Rozsah merania	0 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

KalibráciaUniverzálne posuvné meradlo maximálny rozsah merania 600	021400 600
--	------------

Príslušenstvo

Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 70	428101 70
Pár meracích čelustí rovných, na meranie vonkajších rozmerov	428160
Pár meracích ramien s otvorom Typ A	428141 A
Vnútorňý merací nástavec guľový Ø 7,5 mm, 1 kus	428120
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 25	428101 25
Pár meracích ramien s otvorom Typ B	428141 B
Vonkajšia meracia vložka plochá Ø 7,5 mm, 1 kus	428130
Dvojica ramenných meracích vložiek, polvalcových pre vnútorné merania	428170
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 35	428101 35
Pár hĺbkových dorazov pre meracie rameno	428111
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 100	428101 100

