

Mahr**Digitálne univerzálne posuvné meradlo Multimar i-wi, Rozsah merania: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415548 600
GTIN	4059192062026
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľné meracie ramená, vložky sond a dorazové prvky (voliteľné príslušenstvo). Číslcový displej je vždy čitateľný zo strany obsluhy. Rozšírenie oblasti použitia je možné otáčaním. Rovnomerné rozloženie hmotnosti s malými rozmermi, keďže oba nosiče meracích ramien sa môžu pohybovať na koľajnici. Posuvník a koľajnica sú odolné proti korózii a kalené.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Meracie ramená č. 428101, hĺbkový doraz č. 428111, meracie prípravky č. 428141, meracie vložky č. 428120; 428130; 428160; 428170.

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Rozsah merania	0 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Univerzálne posuvné meradlo maximálny rozsah merania 600

021400 600

Príslušenstvo

Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 35	428101 35
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 100	428101 100
Vnútorňý merací nástavec guľový Ø 7,5 mm, 1 kus	428120
Dvojica ramenných meracích vložiek, polvalcových pre vnútorné merania	428170
Pár meracích ramien s otvorom Typ A	428141 A
Vonkajšia meracia vložka plochá Ø 7,5 mm, 1 kus	428130
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 70	428101 70
Pár meracích ramien s otvorom Typ B	428141 B
Pár hĺbkových dorazov pre meracie rameno	428111
Pár meracích čelustí rovných, na meranie vonkajších rozmerov	428160
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 25	428101 25

