

**Vozík s oblúkom na tlačenie, Typ: 1200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919811 1200
GTIN	4017976012001
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná oceľová rúra a profilová oceľ, platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Ø kolesa	125 mm
Hmotnosť	14 kg
Výška ložnej plochy	206 mm

Materiál Koleso	TPE
Nosnosť	250 kg
Typ	1200
Výška	910 mm
Šírka	1100 mm
Hĺbka ložnej plochy	450 mm
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Hĺbka	450 mm
Druh produktu	Vozík s oblúkom na tlačenie