

**Vozík s oblúkom na tlačenie, Typ: 1202****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919811 1202
GTIN	4017976012025
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	19 kg
Typ	1202
Hĺbka	600 mm

Nosnosť	250 kg
Materiál Koleso	TPE
Výška ložnej plochy	206 mm
Výška	910 mm
Šírka	1250 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Ø kolesa	125 mm
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Druh produktu	Vozík s oblúkom na tlačenie