



Okrúhla kefa X-LOCK, ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 125X-LOCKmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Trieda položky	55V

Popis

Prevedenie:

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsnovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

Pomocou rýchchloupínacieho systému **X-LOCK** pre rýchlu výmenu kief bez náradia.

Technický opis

maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Počet pletencov	24
Šírka orezania L ₁	12 mm
Ø kefy D ₁	125 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm

Dĺžka orezania H ₁	28 mm
Séria	X-LOCK
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	spletané doľava
Druh produktu	Okrúhla kefa