

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12497****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919865 12497
GTIN	4017976112497
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, platformy z protišmykovej sieťotlačovej dosky z preglejky odolnej proti vode.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), kvalitné pneumatiky Elastic z plnej gummy (200 × 50 mm) v modrosivej farbe, bezúrovňové a náboje s guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Maximálna nosnosť	1200 kg
Šírka	910 mm
Hmotnosť	54 kg

Výška nakladacej plochy dolu	283 mm
Výška nakladacej plochy hore	925 mm
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hĺbka	700 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	500 kg
Výška	925 mm
Ø kolesa	200 mm
Šírka nakladacej plochy	700 mm
Typ	12497
Druh produktu	Stolový vozík