


**Etážový vozík s 3-strannými rúrkovými vzperami a 4 úložnými plochami, Typ: 8311-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 919881 8311-1 |
| GTIN             | 4017976831114 |
| Trieda položky   | 96F           |

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová ocel, čelné steny s vertikálnymi rúrkovými vzperami s rozstupom 130 mm. Jedna pozdĺžna stena s rúrkovými vzperami na zavesenie. Platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom. Police nastaviteľné v rasti 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

**Norma:****EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nosnosť celkovo | 600 kg |
|-----------------|--------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Hĺbka ložnej plochy         | 600 mm        |
| Nosnosť na policu           | 90 kg         |
| Hĺbka                       | 630 mm        |
| Výška ložnej plochy 3       | 1069 mm       |
| Šírka nakladacej plochy     | 1000 mm       |
| Ø kolesa                    | 200 mm        |
| Výška                       | 1800 mm       |
| Šírka                       | 1169 mm       |
| Hmotnosť                    | 85 kg         |
| Výška ložnej plochy 1       | 269 mm        |
| Výška ložnej plochy 2       | 669 mm        |
| Výška ložnej plochy 4       | 1469 mm       |
| Prestavenie výšky v mriežke | 100 mm        |
| Druh produktu               | Etážový vozík |