


**Etážový vozík s 3-strannými rúrkovými vzperami a 4 úložnými plochami, Typ: 8312-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová ocel, čelné steny s vertikálnymi rúrkovými vzperami s rozstupom 130 mm. Jedna pozdĺžna stena s rúrkovými vzperami na zavesenie. Platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Ø kolesa	200 mm
----------	--------

Hĺbka	730 mm
Nosnosť na policu	90 kg
Výška ložnej plochy 1	269 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Šírka	1169 mm
Výška ložnej plochy 2	669 mm
Výška ložnej plochy 3	1069 mm
Nosnosť celkovo	600 kg
Výška ložnej plochy 4	1469 mm
Výška	1800 mm
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hmotnosť	95 kg
Prestavenie výšky v mriežke	100 mm
Druh produktu	Etážový vozík