

**Garant****Vejárovitý brúsny valec rúno (ZA), Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568477 100
GTIN	4062406287092
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**

Štandardné rozmery **Ø 100 x 100 mm** alebo úzka verzia **Ø 100 x 50 mm** na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

Obzvlášť odolné a jemne štruktúrované rúno so zirkónovým korundom (ZA). Ideálne na obrábanie ušľachtilej ocele.

**Použitie:**

Rýchle **cistenie** a **hladenie** povrchov.

**Upozornenie:**

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	100
odporúčané otáčky	2800 min <sup>-1</sup>
Brúsna podložka	cistiace rúno
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm
Ø otvora	19 mm
Druh produktu	Rúnový vejárový brúsny valec

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		