

fetra[®]
....**Skriňový vozík so stenami z ocelového plechu, s 5 úložnými plochami, Typ: 5492****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919883 5492
GTIN	4017976019185
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Konštrukcia z uholníkovej ocele s rúrovou posuvnou rukoväťou. Koncové steny, pozdĺžna stena, výklopné dvere a strecha sú opláštené pozinkovaným ocelovým plechom s hrúbkou 1 mm. Dvojkridlové dvere z uhlovej ocele s hnacím západkovým uzáverom s výkyvnou pákou a cylindrickým zámkom. 1 pevná a 4 voľné police z dosiek na báze dreva s bukovým dekoračným povrchom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Centrálny brzdový systém TOTALSTOP na otočných kolieskach.

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Výška ložnej plochy 3	882 mm
Nosnosť celkovo	750 kg

Výška ložnej plochy 5	1482 mm
Výška ložnej plochy 2	582 mm
Výška ložnej plochy 4	1182 mm
Hmotnosť	162 kg
Výška ložnej plochy 1	292 mm
Hĺbka ložnej plochy	680 mm
Nosnosť na policu	90 kg
Hĺbka	745 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Šírka	1170 mm
Výška	1792 mm
Materiál Koleso	TPE
Ø kolesa	200 mm
Prestavenie výšky v mriežke	100
Druh produktu	Bočnicový vozík