

**Garant****ZCMX 080304, Typ: HBZ035**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Trieda položky	21K

## Popis

**Prevedenie:**

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Typ	HBZ035
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080304
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Povrchová úprava	PVD

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie