



Digitálne posuvné meradlo TESA-CAL IP67, Rozsah merania: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412760 200
GTIN	7630041148657
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslíc. Viac ako 12 000 hodín prevádzky, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Režim merania ABS. Kompletná ochrana pred kvapalinami. S hnacím kolieskom.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesný), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 200 mm
Hnacie koliesko	áno
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,01 mm

Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Automatické odpojenie	áno
Spínač pohotovostného režimu	áno
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Prevádzková doba	12000 hodín
Odčítanie	0,0005 palec
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácii z pohotovostného režimu prijaté	áno
Výška cifier LDC displej	11 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------