

**Digitálne posuvné meradlo TESA-CAL IP67, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412760 300
GTIN	7630041148664
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzky, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Režim merania ABS. Kompletná ochrana pred kvapalinami. S hnacím kolieskom.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Hnacie koliesko	áno
Prevádzková doba	12000 hodín
Odčítanie	0,0005 palec
Výška cifier LDC displej	11 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Odčítanie	0,01 mm
Automatické odpojenie	áno

Kalibrácia	A1
Hĺbkomer dostupný	áno
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácii z pohotovostného režimu prijaté	áno
Spínač pohotovostného režimu	áno
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	ISO 13385
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------